


Kilspännare dubbla spännytor räfflade

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Grundkropp, spännsegment i verktygsstål.

Utförande:

Grundkropp härdad.

Spännsegment härdade (49-51 HRC) och brunerade.

Kilytor slipade.

Anmärkning:

Dessa kompakta, dubbla kilspännare är mycket lämpliga för horisontell eller vertikal fastspänning av flera objekt. De härdade och slipade kilytorna ger höga spännkrafter. Kilspännarna kan monteras i rasterhål eller T-spår. När man drar åt cylinderskruven DIN 912 rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Genom dubbelkilen har spännaren i detta utförande en "neddragande effekt".

Förskjutningsväg vid beställningsnummer:

K0042.12 = $\pm 1,0$ mm

K0042.16 = $\pm 1,5$ mm


Ritningsinformation:

D) Cylinderskruv DIN 912

- 1) Kilspännare
- 2) Arbetsstycke
- 3) Fast anslag

Kilspännare dubbla spännytor räfflade

Ritningar



Artikelöversikt

Kilspännare dubbla spännytor räfflade

Beställningsnr.	A min.	A max.	B	B1	C	D	E	Utförande 2	G	Spännkraft max. kN	Åtdragnings- moment max. Nm
K0042.12	42	49	41	30	36	M12X60	5	för gängat hål	M12	40	85
K0042.1214	42	49	41	30	36	M12X50	5	för t-spår	14	40	85
K0042.16	57	67	56	42	50	M16X80	5	för gängat hål	M16	60	210
K0042.1618	57	67	56	42	50	M16X70	5	för t-spår	18	60	210