



Pivotskruvar/Svängskruvar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stjärnvred: termoplast.

Bussning stål.

Bricka: stål 140 HV.

Ögleskruv: stål, hållfasthetsklass 8.8.

axelbult: seghärdat stål 1.1181.

Utförande:

Stjärnvred svart. Sockeln galvaniserad, blå passiverad.

Bricka blank.

Ögleskruv brunerad.

Axelbult seghärdad, slipad, blank.


Anmärkning:

Svängskruvarna levereras omonterade.

Passande låsringar medföljer.

Pivotskruvar/Svängskruvar

Ritningar



Artikelöversikt

Pivotskruvar/Svängskruvar

Beställningsnr.	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2 min.	L2 max.	S
K0053.06050	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	32	44	7
K0053.06075	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	57	69	7
K0053.08050	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	28	42	9
K0053.08075	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	53	67	9
K0053.10075	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	49	65	12
K0053.10100	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	74	90	12