

Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.

Utförande:

Brunerat. Tryckspindel och muttrar fosfaterade.
Lagerbultar och lagerbussningar sätthärdade.
Oljebeständigt plasthandtag.

Anmärkning:

Smörj alla leder regelbundet med olja.

Tillbehör:

K0099

K0102

K0103


K0106

Ritningsinformation:

1) Justerbar hållarmsstyrning

Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel

Ritningar



Artikelöversikt

Snabbspännare vertikala, tungt utförande, med fast tryckspindel

Beställningsnr.	Öppningsvinkel Hållarm	Öppningsvinkel handtag	Handkraft FH N	Hållkraft F1 N	Spännkraft F3 N	passende plasthandtag
K0066.0700	180°	120°	340	6000	1400	K0099.28
K0066.1200	180°	125°	500	8000	1400	K0099.30
K0066.2400	195°	130°	500	15000	1850	K0099.33

Beställningsnr.	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	S
K0066.0700	25	45	10	25	50	68	10	45	30	8,3	215	124	50	20	M12x100	5
K0066.1200	30	51	10	25	60	86,5	12	58	30	8,3	250	144	60	23	M12x100	6
K0066.2400	40	64	12	40	75	104	16	70	38	10,3	295	188	75	37	M16x150	8

