


Skjutstångsspännare med handtag, tungt utförande

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål. Kropp och handtag i kulgråfitgjutgods (GJS).

Utförande:

Fosfaterat.

Oljebeständigt plasthandtag.

Anmärkning:

Spännarna spärras i stängd och öppen handtagsposition. Därför kan de användas för både tryck- och dragkraft.

För matning och återgång är spännarna dessutom utrustade med en slagbegränsning.

Tillbehör:


K0101

K0102

K0103

K0106

Ritningar



Artikelöversikt

Skjutstångsspännare tungt utförande med handtag

Skjutstångsspännare med handtag, tungt utförande

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg komponent	A	A1	A2	A3	B	B1	C1	C2	D	D1	H	L	L1	L2	M	R	Slag S	Hålbild	Öppningsvinkel handtag	Handkraft FH N	Hållkraft F2 N	Spännkraft F1 N
K0087.0600	blå	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	63	127	38	30	M8	95	32	2	185°	140	6000	3000
K0087.1200	blå	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	88	188	55	40	M10	143	50	1	185°	150	12000	5000
K0087.2500	blå	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	108	300	103	60	M12	200	75	1	185°	170	25000	5000
K0087.5000	blå	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	127	390	136	60	M16	245	100	1	185°	200	50000	7000
K0087.060003	röd	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	63	127	38	30	M8	95	32	2	185°	140	6000	3000
K0087.120003	röd	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	88	188	55	40	M10	143	50	1	185°	150	12000	5000
K0087.250003	röd	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	108	300	103	60	M12	200	75	1	185°	170	25000	5000
K0087.500003	röd	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	127	390	136	60	M16	245	100	1	185°	200	50000	7000