


Pendelstöd

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Kropp i seghärdat stål,
kula i rullagerstål 1.2067.
Form D: kula med POM insats.
Form H: kula med POM insats.
Form K: kula med POM insats.
Form M: kula i hårdmetall.

Utförande:

Kropp seghärdad och fosfaterad.
Kula härdad.
Form M: kula förnicklad.

Anmärkning:


Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge.

Kulan är vridsäkrad.

* Gäller endast om minimihåldjupet uppfylls.

Ritningsinformation:

Form C: med yttergånga, kula avplanad, plan
Form D: med utvändig gånga, kula avplanad, med POM insats
Form F: med yttergånga, kula avplanad, med räfflor
Form M: med yttergånga, kula avplanad, med karbidinsats
Form G: med passningsfäste, kula avplanad, plan
Form H: presspassning, kula avplanad, med POM insats
Form J: med passningsfäste, kula avplanad, med räfflor
Form K: presspassning, kula avplanad, med karbidinsats



Artikelöversikt

Form C, med yttergånga, kula avplanad, plan

Beställningsnr.	Form	B	D1	D2	D3	H	Kul-Ø	SW	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.108	C	8	13	M8	7,2	13	10	11	10
K0282.110	C	10	20	M10	10,5	18	16	17	25
K0282.112	C	12	20	M12	10,5	18	16	17	25
K0282.116	C	16	30	M16	20	27	25	27	90
K0282.120	C	20	50	M20	34,5	35	40	41	165

Form D, med utväldig gånga, avplanad kula, med POM insats

Beställningsnr.	Form	B	D1	D2	D3	H	Kul-Ø	SW	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.208	D	8	13	M8	7,9	13	10	11	10
K0282.210	D	10	20	M10	12,7	18	16	17	25
K0282.212	D	12	20	M12	12,7	18	16	17	25

Form F, med yttergånga, kula avplanad, med räffling

Pendelstöd

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	B	D1	D2	D3	H	Kul-Ø	SW	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.308	F	8	13	M8	7,2	13	10	11	10
K0282.310	F	10	20	M10	10,5	18	16	17	25
K0282.312	F	12	20	M12	10,5	18	16	17	25
K0282.316	F	16	30	M16	20	27	25	27	90
K0282.320	F	20	50	M20	34,5	35	40	41	165

Form M, med yttergånga, kula avplanad, med insats i hårdmetall

Beställningsnr.	Form	B	D1	D2	D3	H	Kul-Ø	SW	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.908	M	8	13	M8	7,7	13,3	10	11	10
K0282.910	M	10	20	M10	12	18	16	17	25
K0282.912	M	12	20	M12	12	18	16	17	25

Form G, med passningsfäste, kula avplanad, plan

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	T	Kul-Ø	Fästhål	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.403	G	12	M3	7,2	11	3,5	10	Ø 12 H7X6 min.	10*
K0282.404	G	18	M4	10,5	17	4,4	16	Ø 18 H7X8 min.	25*
K0282.405	G	28	M5	20	25	6,3	25	Ø 28 H7X13 min.	90*

Form H, presspassning, kula avplanad, med POM insats

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	T	Kul-Ø	Fästhål	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.503	H	12	M3	7,9	11	3	10	Ø 12 H7X6 min.	10*
K0282.504	H	18	M4	12,7	17	4	16	Ø 18 H7X8 min.	25*
K0282.505	H	28	M5	19,05	25	6	25	Ø 28 H7X13 min.	90*

Form J, med passningsfäste, kula avplanad, med räffling

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	T	Kul-Ø	Fästhål	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.603	J	12	M3	7,2	11	3,5	10	Ø 12 H7X6 min.	10*
K0282.604	J	18	M4	10,5	17	4,4	16	Ø 18 H7X8 min.	25*
K0282.605	J	28	M5	20	25	6,3	25	Ø 28 H7X13 min.	90*

Form K, presspassning, kula avplanad, med karbidinsats

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	T	Kul-Ø	Fästhål	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0282.804	K	18	M4	12,7	17	4	16	Ø 18 H7X8 min.	25*
K0282.803	K	12	M3	7,9	11	3	10	Ø 12 H7X6 min.	10*
K0282.805	K	28	M5	19,05	25	6	25	Ø 28 H7X13 min.	90*