

Pendelstöd med O-ring

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Kropp i seghärdat stål.

Kula:

Form C, F verktygsstål.

Form K POM.

Form O rostfritt stål med diamantyta.

Form P rostfritt stål med polyuretanyta.

Utförande:

Kropp seghärdad och brunerad.

Kula:

Form C, F härdad, brunerad.

Form K POM-kula vit.

Form O yta jämförbar med slipkornstorlek 100.

Form P polyuretan hårdhet 60° Shore.

Anmärkning:

Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.

De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.

Kulan är vridsäkrad.

Form O: Den slipande diamantyten är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantyten ger utmärkt slitagetålighet.

Form P: Polyuretanyten är fast vulkaniserad på kulan. Den är slitstark och färgar inte av sig. Den ger optimalt skydd mot skador på ömtåliga ytor. Den pärlartade ytan tillåter höga hållkrafter och släpper genom luft så att ingen sugeffekt uppstår mellan kontaktytan och pendelstödet.


Fördelar:

Den inbyggda O-ringens håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.

Det garanterar en jämn rörelse.

Pendelstöd med O-ring

Ritningar



Artikelöversikt

Form C, stålkula avplanad, plan

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	H1	T	Kul-Ø	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0284.104X012	C	10	M4	6	12	1,5	4,5	7	12
K0284.104X025	C	10	M4	6	25	1,5	12	7	12
K0284.105X016	C	13	M5	8,5	16	1,5	5	10	20
K0284.105X025	C	13	M5	8,5	25	1,5	12	10	20

Form F, stålkula avplanad, med räffling

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	H1	T	Kul-Ø	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0284.304X012	F	10	M4	6	12	1,5	4,5	7	12
K0284.304X025	F	10	M4	6	25	1,5	12	7	12
K0284.305X016	F	13	M5	8,5	16	1,5	5	10	20
K0284.305X025	F	13	M5	8,5	25	1,5	12	10	20

Form K, POM-kula avplanad, plan

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	H1	T	Kul-Ø	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0284.704X012	K	10	M4	6	12	1,5	4,5	7	2
K0284.704X025	K	10	M4	6	25	1,5	12	7	2
K0284.705X016	K	13	M5	8,5	16	1,5	5	10	4
K0284.705X025	K	13	M5	8,5	25	1,5	12	10	4

Form O, kula i rostfritt stål, med diamanttyta

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	H1	T	W	Kul-Ø	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0284.504X012	O	10	M4	8	12,5	2	3,5	28	7	11,5
K0284.504X025	O	10	M4	8	25,5	2	9	28	7	11,5
K0284.505X017	O	13	M5	11	17,5	3	6,5	28	10	19,8
K0284.505X026	O	13	M5	11	26,5	3	9	28	10	19,8

Pendelstöd med O-ring

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	H1	T	W	Kul-Ø	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0284.506X021	0	17	M6	14	21	3	7,5	28	13	27,4
K0284.508X024	0	19	M8	19	24	4	8,5	24	15	38,6
K0284.510X028	0	24	M10	21	28	4	9	24	20	58,3

Form P, kula i rostfritt stål, med polyuretanyta

Beställningsnr.	Form	D1	D2	D3	H	H1	W	T	Kul-Ø
K0284.604X014	P	10	M4	10	14,5	4	28	3,5	7
K0284.604X027	P	10	M4	10	27,5	4	28	9	7
K0284.605X019	P	13	M5	13	19,5	5	28	6,5	10
K0284.605X028	P	13	M5	13	28,5	5	28	9	10
K0284.606X023	P	17	M6	16	23	5	28	7,5	13
K0284.608X026	P	19	M8	21	26	6	24	8,5	15
K0284.610X030	P	24	M10	23	30	6	24	9	20