


Fästthylsor för kulspärrbultar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål eller rostfritt stål.

Utförande:

Förnicklat stål.

Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:

Monteringsmått, Form A


Fästs med mutter, plattjocklek max 10 mm.

Monteringsmått, Form B

Skrivas i, för plattjocklek över 10 mm eller i bottenhålet.


På begäran:

Lämplig mutter (K0700) och monteringsverktyg (K0317).



Fästhylsor för kulspärrbultar

Ritningar



Artikelöversikt

Fästhylsor för kulspärrbultar

Beställningsnr.	Material	D	D1	M	H	D2	D3
K1065.6	stål	6	16	M12x1,5	15	16	13
K1065.10	stål	10	20	M16x1,5	17	20	17
K1065.61	rostfritt stål	6	16	M12x1,5	15	16	13
K1065.101	rostfritt stål	10	20	M16x1,5	17	20	17