

# Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form M, gripare avplanad, med räffling i hårdmetall

Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

### Material:

Kropp i seghärdat stål.

Kugel i rost- och syrabeständigt stål.

Insats:

Form M verktygsstål med hårdmetallräffling.

### Utförande:

Kropp seghärdad och brunerad.

Kula härdad och blank.

Insats:

Form M brunerad.

### Anmärkning:

Pendelstöden används för att stötta och späna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.

Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.

Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.

Kulan är vridsäkrad.


### Fördelar:

Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut.

Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.

Det garanterar en jämn rörelse.

## Ritningar



# Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form M, gripare avplanad, med räffling i hårdmetall

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	Kul-Ø	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)	Beställningsnr. för gripare
K0289.910X015	M	15	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.910X030	M	30	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.910X050	M	50	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.912X020	M	20	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.912X040	M	40	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.912X060	M	60	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.916X025	M	25	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.916X050	M	50	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.916X080	M	80	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.920X030	M	30	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.920X060	M	60	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.920X100	M	100	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.924X040	M	40	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25107
K0289.924X100	M	100	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25107