

Fjädrande drag- och tryckstycken

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.


Utförande:

Gängad hylsa förzinkad, blåkromaterad. Gängbult sätthärdad, brunerad. Standardfjäderkraft, förstärkt fjäderkraft.

Anmärkning:

De fjädrande drag- och tryckstyckena, som även kallas universaltryckstycken, används för att låsa, positionera eller klämma fast olika komponenter. De gängade bultarna, som är säkrade genom sexkantformen, kan antingen användas som drag- eller tryckbult.

Ritningar



Artikelöversikt

Fjädrande drag- och tryckstycken med vridsäkring

Beställningsnr.	Form	Fjäderkraft	D	D1	D2	D3	F1 N	F2 N	H	L	L1	L3	R	SW	T min.
K0977.1112	I	standard	M12X1,5	M4	5,5	6,78	16	38	6,12	20	27,5	1,38	-	8	8
K0977.1116	I	standard	M16x1,5	M5	8	10	25	71	8,7	28	38	1,3	-	11	10
K0977.1120	I	standard	M20X1,5	M6	10	12,2	40	140	10,3	34	47	2,7	-	14	12
K0977.1212	I	förstärkt	M12X1,5	M4	5,5	6,78	20	60	6,12	20	27,5	1,38	-	8	8
K0977.1216	I	förstärkt	M16x1,5	M5	8	10	35	103	8,7	28	38	1,3	-	11	10
K0977.1220	I	förstärkt	M20X1,5	M6	10	12,2	60	175	10,3	34	47	2,7	-	14	12
K0977.2112	H	standard	M12X1,5	M4	5,5	6,78	16	38	6,12	20	27,5	1,38	5,5	8	8
K0977.2116	H	standard	M16x1,5	M5	8	10	25	71	8,7	28	38	1,3	7	11	10
K0977.2120	H	standard	M20X1,5	M6	10	12,2	40	140	10,3	34	47	2,7	9	14	12
K0977.2212	H	förstärkt	M12X1,5	M4	5,5	6,78	20	60	6,12	20	27,5	1,38	5,5	8	8
K0977.2216	H	förstärkt	M16x1,5	M5	8	10	35	103	8,7	28	38	1,3	7	11	10
K0977.2220	H	förstärkt	M20X1,5	M6	10	12,2	60	175	10,3	34	47	2,7	9	14	12
K0977.3112	K	standard	M12X1,5	M4	5,5	6,78	16	38	6,12	20	27,5	1,38	-	8	8
K0977.3116	K	standard	M16x1,5	M5	8	10	25	71	8,7	28	38	1,3	-	11	10
K0977.3120	K	standard	M20X1,5	M6	10	12,2	40	140	10,3	34	47	2,7	-	14	12
K0977.3212	K	förstärkt	M12X1,5	M4	5,5	6,78	20	60	6,12	20	27,5	1,38	-	8	8
K0977.3216	K	förstärkt	M16x1,5	M5	8	10	35	103	8,7	28	38	1,3	-	11	10
K0977.3220	K	förstärkt	M20X1,5	M6	10	12,2	60	175	10,3	34	47	2,7	-	14	12

