

Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, standard-fjäderkraft

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.


Kula i stål.

Fjäder i fjäderstål kl. D.

Utförande:

Brunerat. Kulan härdad.

Ritningar



$$\begin{aligned} \alpha &= 60^\circ, F' = 1,732 \times F \\ \alpha &= 90^\circ, F' = F \\ \alpha &= 120^\circ, F' = 0,577 \times F \end{aligned}$$

Artikelöversikt

Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, standard-fjäderkraft

Beställningsnr.	D	D1	H	L	S	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K0315.03	M3	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3
K0315.20	M20	12	4,5	43	10	80	160
K0315.04	M4	2,5	0,8	10	2	4	10
K0315.05	M5	3	0,9	14	2,5	6	11
K0315.06	M6	3,5	1	15	3	9	13
K0315.08	M8	5	1,5	18	4	15	30
K0315.10	M10	6	2	23	5	20	40
K0315.12	M12	8	2,5	26	6	30	55
K0315.16	M16	10	3,5	33	8	65	125
K0315.24	M24	15	5,5	48	12	90	180