


# Gripare kvadratiske

## Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

### Material:

Verktysstål härdat eller hårdmetall.

### Utförande:

Brunerat.

### Anmärkning:

Griparna är speciellt lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar och spännbackar.

Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment, även vid hårda material och ojämna ytor. Griparna garanterar hållkrafter över genomsnittet vid höga skärkrafter.

De räfflade spetsarna av hårdmetall är inlödda.


### Ritningsinformation:

Form A: verktysstål

Form B: verktysstål, räffling av hårdmetall

Form C: verktysstål

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Gripare, kvadratiske

| Beställningsnr. | Form | A  | B  | D1  | D2 | E    | G  | T   | Räffling  |
|-----------------|------|----|----|-----|----|------|----|-----|-----------|
| K0387.1005      | A    | 10 | 10 | -   | -  | -    | M5 | -   | extra fin |
| K0387.101205    | A    | 10 | 12 | -   | -  | -    | M5 | -   | extra fin |
| K0387.1205      | A    | 12 | 10 | -   | -  | -    | M5 | -   | fin       |
| K0387.121205    | A    | 12 | 12 | -   | -  | -    | M5 | -   | fin       |
| K0387.1606      | A    | 16 | 10 | -   | -  | -    | M6 | -   | fin       |
| K0387.161206    | A    | 16 | 12 | -   | -  | -    | M6 | -   | fin       |
| K0387.2005      | A    | 20 | 10 | -   | -  | -    | M5 | -   | fin       |
| K0387.201205    | A    | 20 | 12 | -   | -  | -    | M5 | -   | fin       |
| K0387.2506      | A    | 25 | 10 | -   | -  | -    | M6 | -   | fin       |
| K0387.251206    | A    | 25 | 12 | -   | -  | -    | M6 | -   | fin       |
| K0387.12057     | B    | 12 | 10 | -   | -  | 10,3 | M5 | -   | fin       |
| K0387.1210048   | C    | 12 | 10 | 4,5 | 8  | -    | -  | 5,6 | fin       |
| K0387.1212048   | C    | 12 | 12 | 4,5 | 8  | -    | -  | 5,6 | fin       |
| K0387.1610048   | C    | 16 | 10 | 4,5 | 8  | -    | -  | 5,6 | fin       |
| K0387.1612048   | C    | 16 | 12 | 4,5 | 8  | -    | -  | 5,6 | fin       |
| K0387.2010058   | C    | 20 | 10 | 5,5 | 10 | -    | -  | 6,6 | fin       |

## Gripare kvadratiske

### Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Form | A  | B  | D1  | D2 | E | G | T   | Räffling |
|-----------------|------|----|----|-----|----|---|---|-----|----------|
| K0387.2012058   | C    | 20 | 12 | 5,5 | 10 | - | - | 6,6 | fin      |
| K0387.2510068   | C    | 25 | 10 | 6,6 | 11 | - | - | 7,6 | fin      |
| K0387.2512068   | C    | 25 | 12 | 6,6 | 11 | - | - | 7,6 | fin      |