


Tryckstycken DIN 6311, utökade

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål: sätthärdat. Låsring fjäderstål.

Rostfritt stål: blankt. Låsring rostfritt stål.

Utförande:

Stål, brunerat.

Rostfritt stål, blankt.

Anmärkning:

Luta trycktappen så mycket som möjligt i låsringens riktning vid monteringen.

Låsringen levereras monterad.


Ritningsinformation:

Form S: tryckstycke med låsring

Form T: låg modell, stor spännyta med låsring

1) Tryckyta

Ritningar



Artikelöversikt

Tryckstycken DIN 6311, utökade

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D1	D2	D4	H1	H2	T1	för gängstift med tryckstift DIN 6332
K0392.06	stål	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
K0392.08	stål	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
K0392.10	stål	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
K0392.12	stål	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
K0392.16	stål	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
K0392.20	stål	S	40	15,6	28	16	9	8	M20
K0392.108	stål	T	25	6,1	12	8	4	4,5	M8
K0392.110	stål	T	32	8,1	18	10	6	6	M10 / M12
K0392.116	stål	T	40	12,1	22	12	7	7	M16
K0392.061	rostfritt stål	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
K0392.081	rostfritt stål	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
K0392.101	rostfritt stål	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
K0392.121	rostfritt stål	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
K0392.161	rostfritt stål	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
K0392.201	rostfritt stål	S	40	15,6	28	16	9	8	M20

