

Ledade plattor

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Form A,G: Tryckstycke i seghärdat stål, kulelement i automatstål.

Form B: Rostfritt stål.

Form C: Tryckstycke POM, kulelement av automatstål.

Form D: Tryckstycke POM, kulelement rostfritt stål.

Glidskyddsplatta termoplastisk elastomer.

Utförande:

Form A: Kulelement i automatstål sätthärdat och brunerat.

Form G: Kulelement i automatstål sätthärdat och brunerat med glidskyddsplatta.

Form B: Blankt.

Form C: Kulelement sätthärdat och brunerat.



Form D: Kulelement blankt.

Anmärkning:

Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att den ledade plattan glider ur läge.

Belastningsvärdet som anges i tabellen är en rekommendation för den permanenta, statiska belastning som plattan ska användas till.

Ritningar



Ledade plattor

Artikelöversikt

Ledade plattor

Beställningsnr.	Form	D	D1	H	H2	T	SW	Belastningsförmåga max. kN
K0395.106	A	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.108	A	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.110	A	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.112	A	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.116	A	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.120	A	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.306	B	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.308	B	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.310	B	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.312	B	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.316	B	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.320	B	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.506	C	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.508	C	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.510	C	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.512	C	40	M12	26	6	12	19	18
K0395.516	C	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.520	C	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.206	D	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.208	D	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.210	D	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.212	D	40	M12	26	6	12	19	18
K0395.216	D	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.220	D	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.410	G	32	M10	25	5	10	17	12
K0395.412	G	40	M12	29	6	12	19	17
K0395.416	G	50	M16	35	7	14	24	20
K0395.420	G	60	M20	45	8	18	30	24