

Rundspännelement

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Spännbackar stål.

Tryckfjäder 1.4310.

Spännskruv hållfasthetsklass 8.8.

Utförande:

Spännbackar brunerade.

Spännskruv blåförzinkad.


Anmärkning:

Rundspännelementen är ett enkelt alternativ till vanliga klämanordningar (spår och spännskruv) för runda detaljer.

Elementen kan användas för många olika material (t.ex. metall, plast, trä, ...).

Om en spännback har fastnat lossar man den genom att slå i axiell riktning eller dra ut den via en extra gänga i spännbacken resp. cylinderskruvens insexkant.

Ritningar



Speciell insexnyckel med gängad tapp. Används i cylinderskruvens G1-gänga för att positionera och lossa rundspännelementet.

Artikelöversikt

Rundspännelement

Artikelöversikt

Rundspännelement

Beställningsnr.	D min.	D max.	D1	D2	D3	G	G1	H	L max.	L1	SW	X	Spännmoment Mx Nm	Åtdragnings- moment max. Nm	Beställningsnr. monterings- verktyg
K0375.04	6	10	8	8	M4	M5	M2,5	4	27	8	3	2,8	max. 20	2,9	K0375.904
K0375.05	10	15	10	10	M5	M6	M3	5	33	10	4	3,3	max. 45	6	K0375.905
K0375.06	15	20	12	12	M6	M7	M4	6	39	12	5	3,5	max. 100	10	K0375.906
K0375.08	20	30	16	16	M8	M10	M5	8	46	16	6	4	max. 170	25	K0375.908
K0375.10	30	40	20	20	M10	M12	M6	10	53	20	8	4,8	max. 290	46	K0375.910
K0375.12	40	60	25	25	M12	M14	M8	12	70	25	10	5,6	max. 450	82	K0375.912
K0375.16	60	125	30	30	M16	M18	M10	16	81	30	14	7,9	max. 650	206	K0375.916