



Muttrar för T-spår DIN 508, utökade

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Seghärdat stål kvalitetsklass 10, EN AW-7075 eller rostfritt stål 1.4571.

Utförande:

Seghärdat stål (svart).

Aluminium och rostfritt stål, blankt.


Anmärkning:

Muttrar för T-spår av aluminium är försedda med gänginsatser av stål.

Hållfasthet för utförande i rostfritt stål:

$R_m = 700 \text{ N/mm}^2$, $R_{p0,2} = 450 \text{ N/mm}^2$.

Ritningar



Artikelöversikt

Muttrar för T-spår DIN 508, utökade

Beställningsnr.	Material grundkropp	Grundkroppens yta	Spårbredd	B	B1	D	H	H1	L
K0377.05	seghärdat stål	seghärdat (svart)	6	10	5,6	M5	8	4	10
K0377.06	seghärdat stål	seghärdat (svart)	8	13	7,6	M6	10	6	13
K0377.061	seghärdat stål	seghärdat (svart)	10	15	9,6	M6	12	6	15
K0377.08	seghärdat stål	seghärdat (svart)	10	15	9,6	M8	12	6	15
K0377.081	seghärdat stål	seghärdat (svart)	12	18	11,6	M8	14	7	18
K0377.082	seghärdat stål	seghärdat (svart)	14	22	13,6	M8	16	8	22
K0377.10	seghärdat stål	seghärdat (svart)	12	18	11,6	M10	14	7	18
K0377.101	seghärdat stål	seghärdat (svart)	14	22	13,6	M10	16	8	22
K0377.12	seghärdat stål	seghärdat (svart)	14	22	13,6	M12	16	8	22
K0377.121	seghärdat stål	seghärdat (svart)	16	25	15,6	M12	18	9	25
K0377.122	seghärdat stål	seghärdat (svart)	18	28	17,6	M12	20	10	28
K0377.123	seghärdat stål	seghärdat (svart)	20	32	19,6	M12	24	12	32
K0377.124	seghärdat stål	seghärdat (svart)	22	35	21,6	M12	28	14	35
K0377.14	seghärdat stål	seghärdat (svart)	16	25	15,6	M14	18	9	25

Muttrar för T-spår DIN 508, utökade

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Grundkroppens yta	Spårbredd	B	B1	D	H	H1	L
K0377.141	seghärdat stål	seghärdat (svart)	18	28	17,6	M14	20	10	28
K0377.16	seghärdat stål	seghärdat (svart)	18	28	17,6	M16	20	10	28
K0377.161	seghärdat stål	seghärdat (svart)	20	32	19,6	M16	24	12	32
K0377.163	seghärdat stål	seghärdat (svart)	24	40	23,6	M16	32	16	40
K0377.164	seghärdat stål	seghärdat (svart)	28	44	27,6	M16	36	18	44
K0377.18	seghärdat stål	seghärdat (svart)	20	32	19,6	M18	24	12	32
K0377.181	seghärdat stål	seghärdat (svart)	22	35	21,6	M18	28	14	35
K0377.20	seghärdat stål	seghärdat (svart)	22	35	21,6	M20	28	14	35
K0377.201	seghärdat stål	seghärdat (svart)	24	40	23,6	M20	32	16	40
K0377.202	seghärdat stål	seghärdat (svart)	28	44	27,6	M20	36	18	44
K0377.22	seghärdat stål	seghärdat (svart)	24	40	23,6	M22	32	16	40
K0377.24	seghärdat stål	seghärdat (svart)	28	44	27,6	M24	36	18	44
K0377.241	seghärdat stål	seghärdat (svart)	36	54	35,5	M24	44	22	54
K0377.27	seghärdat stål	seghärdat (svart)	32	50	31,5	M27	40	20	50
K0377.30	seghärdat stål	seghärdat (svart)	36	54	35,5	M30	44	22	54
K0377.36	seghärdat stål	seghärdat (svart)	42	65	41,5	M36	52	26	65
K0377.204	aluminium	blank	6	10	5,6	M4	8	4	10
K0377.206	aluminium	blank	8	13	7,6	M6	10	6	13
K0377.2061	aluminium	blank	10	15	9,6	M6	12	6	15
K0377.208	aluminium	blank	12	18	11,6	M8	14	7	18
K0377.210	aluminium	blank	14	22	13,6	M10	16	8	22
K0377.216	aluminium	blank	22	35	21,6	M16	28	14	35
K0377.806	rostfritt stål A4	blank	8	13	7,6	M6	10	6	13
K0377.808	rostfritt stål A4	blank	10	15	9,6	M8	12	6	15
K0377.810	rostfritt stål A4	blank	12	18	11,6	M10	14	7	18
K0377.812	rostfritt stål A4	blank	14	22	13,6	M12	16	8	22
K0377.814	rostfritt stål A4	blank	16	25	15,6	M14	18	9	25
K0377.816	rostfritt stål A4	blank	18	28	17,6	M16	20	10	28