

Gripare justerbara

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Verktysstål härdat eller hårdmetall.

Utförande:

Brunerat.

Anmärkning:

Den genomgående yttergången på den inställbara griparen gör att man exakt kan anpassa den till fastspänningsuppgiften. Hårdmetallinsatserna är inlödda.

Ritningsinformation:


Form A: verktysstål

Form B: räffling av hårdmetall


Form C: 4-punktsräffling av hårdmetall

Ritningar



Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Gripare justerbara

Artikelöversikt

Gripare, justerbara

Beställningsnr.	Form	A	L	B	G	F	SW
K0388.4010	A	40	-	-	M10	-	3
K0388.4012	A	40	-	-	M12	-	5
K0388.4016	A	40	-	-	M16	-	6
K0388.4020	A	40	-	-	M20	-	8
K0388.2510	B	-	25	6,4	M10	-	5
K0388.5010	B	-	50	6,4	M10	-	5
K0388.2512	B	-	25	7,9	M12	-	6
K0388.5012	B	-	50	7,9	M12	-	6
K0388.2516	B	-	25	11,2	M16	-	8
K0388.5016	B	-	50	11,2	M16	-	8
K0388.2520	B	-	25	12,7	M20	-	10
K0388.5020	B	-	50	12,7	M20	-	10
K0388.25124	C	-	25	7,9	M12	6,5	6
K0388.50124	C	-	50	7,9	M12	6,5	6
K0388.25164	C	-	25	11,2	M16	8	8
K0388.50164	C	-	50	11,2	M16	8	8
K0388.25204	C	-	25	12,7	M20	8	10
K0388.50204	C	-	50	12,7	M20	8	10