

Höjdjusteringselement med kulmellanlägg och låsmutter

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Utförande:

Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.


Anmärkning:

Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg och låsmutter används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°. Därvid låser låsmuttern en förinställd inställning. De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 10 mm till 39 mm. Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, $\mu m = 0,125$) från totalbelastningen F.

Tillbehör:


K0691 Utjämningskivor för kulor.

K0787 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A.



Höjdjusteringselement med kulmellanlägg och låsmutter

Ritningar



Höjdjusteringselement med kulmellanlägg och låsmutter

Artikelöversikt

Höjdjusteringselement med kulmellanlägg och låsmutter

Beställningsnr.	Material grundkropp	D	För skruv	D1	D2	H min.	H max.	ΔH	N	M	α	F kN	F1 kN
K0119.1006	seghärdat stål	6,6	M6	M15x1	25	40	50	10	4	2	4°	40	36
K0119.1406	seghärdat stål	6,6	M6	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	65	55,7
K0119.1408	seghärdat stål	9	M8	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	65	48
K0119.1410	seghärdat stål	11	M10	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	65	37,9
K0119.1810	seghärdat stål	11	M10	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	120	92,9
K0119.1812	seghärdat stål	13,5	M12	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	120	80,4
K0119.1816	seghärdat stål	17,5	M16	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	120	45,5
K0119.2316	seghärdat stål	17,5	M16	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	210	136
K0119.2320	seghärdat stål	22	M20	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	210	90
K0119.2324	seghärdat stål	26	M24	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	210	37
K0119.2920	seghärdat stål	22	M20	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	330	210
K0119.2924	seghärdat stål	26	M24	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	330	157
K0119.2930	seghärdat stål	33	M30	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	330	53
K0119.3924	seghärdat stål	26	M24	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	495	322
K0119.3930	seghärdat stål	33	M30	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	495	218
K0119.10061	rostfritt stål	6,6	M6	M15x1	25	40	50	10	4	2	4°	27,1	24,14
K0119.14061	rostfritt stål	6,6	M6	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	43,4	36,56
K0119.14081	rostfritt stål	9	M8	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	43,4	30,86
K0119.14101	rostfritt stål	11	M10	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	43,4	23,41
K0119.18101	rostfritt stål	11	M10	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	84	64,01
K0119.18121	rostfritt stål	13,5	M12	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	84	54,82
K0119.18161	rostfritt stål	17,5	M16	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	84	28,9
K0119.23161	rostfritt stål	17,5	M16	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	148	92,9
K0119.23201	rostfritt stål	22	M20	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	148	59,08
K0119.23241	rostfritt stål	26	M24	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	148	20,3
K0119.29201	rostfritt stål	22	M20	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	225	136,08
K0119.29241	rostfritt stål	26	M24	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	225	97,3
K0119.29301	rostfritt stål	33	M30	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	225	20,6
K0119.39241	rostfritt stål	26	M24	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	323	195,3
K0119.39301	rostfritt stål	33	M30	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	323	118,6