

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Adapterplatta i stål.

Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305

Utförande:

Förzinkad adapterplatta.

Klämkilar brunerade eller blanka.


Anmärkning:

Genom adapterplattorna passar de för snabbspännare med hålbild 3 eller 4, för plattor med hålrastrer eller plattor med hål $\varnothing 16$ mm, $\varnothing 20$ mm eller $\varnothing 28$ mm.

När man vrider på cylinderskruven spänns spännbultens delar i hålet.

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta

Ritningar



Artikelöversikt

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta

Beställningsnr.	Form	Material grundkropp	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S	SW
K1506.0016	A	stål	52	13	26	-	-	16	M5	-	-	30,5	17,5	66	11	30	13	26	-	-	-	-	5	6
K1506.1020	A	rostfritt stål	52	13	26	-	-	20	M5	-	-	34	21	66	11	30	13	26	-	-	-	-	5	6
K1506.0028	A	stål	52	13	26	-	-	28	M5	-	-	41	28	66	11	30	13	26	-	-	-	-	5	6
K1506.0116	B	stål	52	7	38	-	-	16	M5	M6	-	30,5	17,5	96	11	30	7	38	-	-	-	-	5	6
K1506.1120	B	rostfritt stål	52	7	38	-	-	20	M5	M6	-	34	21	96	11	30	7	38	-	-	-	-	5	6
K1506.0128	B	stål	52	7	38	-	-	28	M5	M6	-	41	28	96	11	30	7	38	-	-	-	-	5	6
K1506.0216	C	stål	52	13	26	7	38	16	M5	M5	M6	30,5	17,5	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6
K1506.1220	C	rostfritt stål	52	13	26	7	38	20	M5	M5	M6	34	21	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6
K1506.0228	C	stål	52	13	26	7	38	28	M5	M5	M6	41	28	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6