

# Spännbultar

## Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

### Material:

Spännbult i stål.  
Spännskruv i seghärdat stål.  
Spänning i mässing.

### Utförande:


Spännbult härdad och brunerad.  
Spännskruv brunerad.  
Spänning blank.

### Anmärkning:

Spännbultarna kan fästas i spåren direkt på maskinbordet. Genom de små höjdtoleransklasserna (js6) garanteras parallell fastspänning mot bordet. Spännområdet är 8–40 mm. Det finns även spännskruvar för spännområdena 40–67 och 65–87 mm.

Mellanbrickan skyddar maskinbordet och förhindrar förskjutning vid åtdragningen. Spänningen förhindrar tryckmärken på arbetsstycket.

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Spännbultar

Beställningsnr.	H	Spännområde
K1232.050	50	8-40

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	H	Spännområde
K1232.100	100	8-40

## Spännskruvar

Beställningsnr.	Spännområde
K1232.4067	40-67
K1232.6587	65-87