

## Monteringsverktyg för gänginsats

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Manövrering:**  
Monteringsverktyg för gänginsatser

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Passar för innergånga D1	Montering borrh Ø	Montering sänk Ø +0,25	Montering gäng-tapp	Montering Minsta gängdjup	Demontering borrh Ø	Demontering borrhdjup
K0398.805	M5	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0398.806	M6	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8
K0398.808	M8/M8x1	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8
K0398.810	M10/M10x1,25	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8
K0398.812	M12/M12x1,25	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8

Beställningsnr.	Montering borrh Ø	Montering sänk Ø +0,25	Montering gäng-tapp	Montering Minsta gängdjup	Demontering borrh Ø	Demontering borrhdjup
K0399.804	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0399.805	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8
K0399.806	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8
K0399.808	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8
K0399.810	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8
K0399.812	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8
K0399.814	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8
K0399.816	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4
K0399.818	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4
K0399.820	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4
K0399.822	30	32,3	M32x2	36,5	27,8	6,4
K0399.824	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4

Beställningsnr.	Montering borrh Ø	Montering sänk Ø +0,25	Montering gäng-tapp	Montering Minsta gängdjup	Demontering borrh Ø	Demontering borrhdjup
K0400.808	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0400.810	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8
K0400.812	10,8	12,3	M10x1,25	14,5	9,5	4,8
K0400.814	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8
K0400.816	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8
K0400.818	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8
K0400.820	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8
K0400.822	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4
K0400.824	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4
K0400.830	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4