

Räfflade muttrar i plast, antistatiska

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Termoplast polyamid, förstärkt, grafit svart.
Gängbultar stål 5.8.

Utförande:

Gängad bussning blåkromaterad.

Användning:

Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).

En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).

För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.

Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.

Fördelar:

Som skydd för ömtåliga elektriska eller elektroniska delar, komponenter och apparater.

Användningsområden: elmontage, apparatkonstruktion enligt ATEX-direktiv.

Tillverkade av speciell plast som avleder elektricitet.

ESD-manöverdelarna har utvecklats speciellt för användning i ESD-skyddszoner.

De räfflade muttrarna kan dras åt och lossas utan verktyg.

Säkerhet:

Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.

När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.

För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.

Dessa ESD-produkter är testade med avseende på elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.


Målgrupper:

Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.

Driftansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.

Räfflade muttrar i plast, antistatiska

Ritningar



Artikelöversikt

Räfflade muttrar i plast, antistatiska

Beställningsnr.	D	D1	D3	H	K	T
K1472.11180424	M4	18	11	13	8	10
K1472.11200524	M5	20	13,6	15	9	10
K1472.11250624	M6	25	14	17	10	10
K1472.11320824	M8	32	18	22	13	14
K1472.11401024	M10	40	19	25	14	14