

Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Produktbeskrivning:

I stjärnvred med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften fördubblas jämfört med vanliga stjärnvred.

Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa de åtdragna stjärnvreden.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.

Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.

Material:

Stjärnvred i termoplast, polyamid, svart.

Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.

Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.

Användning:

Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.

Fördelar:

Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.

Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.

Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.

På begäran:

Fler gänglängder.


Ritningsinformation:

Form K: gängbussning

Form L: yttergånga

Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare

Ritningar



Artikelöversikt

Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare

Beställningsnr.	Form	Material komponent	D	D1	D2	H	H2	L	T	T1
K1596.206	K	stål	M6	32	24	31	21	-	22	10
K1596.208	K	stål	M8	40	25	35	23	-	22	10
K1596.210	K	stål	M10	50	30	42	27	-	27	10
K1596.212	K	stål	M12	63	35	47	28	-	27	10
K1596.306	K	rostfritt stål	M6	32	24	31	21	-	22	10
K1596.308	K	rostfritt stål	M8	40	25	35	23	-	22	10
K1596.310	K	rostfritt stål	M10	50	30	42	27	-	27	10
K1596.312	K	rostfritt stål	M12	63	35	47	28	-	27	10
K1596.406X10	L	stål	M6	32	24	31	21	10	-	-
K1596.406X20	L	stål	M6	32	24	31	21	20	-	-
K1596.408X15	L	stål	M8	40	25	35	23	15	-	-
K1596.408X30	L	stål	M8	40	25	35	23	30	-	-
K1596.410X20	L	stål	M10	50	30	42	27	20	-	-
K1596.410X30	L	stål	M10	50	30	42	27	30	-	-
K1596.412X20	L	stål	M12	63	35	47	28	20	-	-
K1596.412X30	L	stål	M12	63	35	47	28	30	-	-
K1596.506X10	L	rostfritt stål	M6	32	24	31	21	10	-	-
K1596.506X20	L	rostfritt stål	M6	32	24	31	21	20	-	-
K1596.508X15	L	rostfritt stål	M8	40	25	35	23	15	-	-
K1596.508X30	L	rostfritt stål	M8	40	25	35	23	30	-	-
K1596.510X20	L	rostfritt stål	M10	50	30	42	27	20	-	-
K1596.510X30	L	rostfritt stål	M10	50	30	42	27	30	-	-
K1596.512X20	L	rostfritt stål	M12	63	35	47	28	20	-	-
K1596.512X30	L	rostfritt stål	M12	63	35	47	28	30	-	-

Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare

Artikelöversikt
