



Fasta backar DS för universalspännsystem, Form A, släta backar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:
Verktysstål.

Utförande:
Härdade och slipade (HRC 55 ±2).


Anmärkning:
Fästhålén på sidorna används för att montera fasta anslag för arbetsstycken. Med de två skruvhålen på fastspännsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstyckena.

Användning:
Fästbackarna DS positioneras på spännskenorna beroende på situationen. Fästskruven dras åt form Slutande genom kuggringarna. Fästbackar med två fästskruvar bör användas vid bearbetning med högre bearbetningskrafter.

Fördelar:
Med hjälp av skalan på sidan av spännskenorna och fästbackarna kan man ställa in de fasta anslagens positioner exakt.

Leveransomfattning:
Fästback DS.
Fästskruv.
Spårmutter.

Ritningar



Fasta backar DS för universalspännsystem, Form A, släta backar

Artikelöversikt

Beställningsnr.	passar till systembredd	Form	L	B	L2	L3	H	B1	H1	D Innergänga	D1 Innergänga	D3	BN=Spårbredd
K1751.0504401	50	A	44	50	24	18	25	30	12,5	M5	M6	M10x30	5