

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, lätt fjäderkraft, med gängsäkring

Artikelbeskrivning/produktbilder

KIPPLock



Beskrivning

Material:

Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.

Tryckstift i stål.

Fjäder i fjäderstål kl. D.

Gängsäkring i nylon.


Utförande:

Brunerat. Tryckstift härdat.

Ritningsinformation:

L2 = ca två gängvarv

Ritningar



Artikelöversikt

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, lätt fjäderkraft, med gängsäkring

Beställningsnr.	D	D1	H	L	L1	N	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N	Iskruvnings- moment ca Nm	Utskruvningsmoment ca Nm
K0323.104	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	3	10	0,18	0,12
K0323.105	M5	2,4	2	12	6	0,8	3	10	0,12	0,08
K0323.106	M6	2,7	2	14	7	1	4	10	0,44	0,21
K0323.108	M8	4	2	16	8	1,2	7	15	1,1	0,38
K0323.110	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	9	16	1,36	0,62
K0323.112	M12	6	3,5	22	10	2	14	26	2,11	1,41
K0323.116	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	22	50	3,95	3,05

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, lätt fjäderkraft, med gängsäkring

Artikelöversikt
